IMD-IM20-1700

Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20



Principales Gamme Vigilohm Nom de l'appareil IM20-1700 Type de produit ou équipement Application Réseau moyen Compatibilité de gamme Vigilohm IM IM20 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM20L dispositif de contrôle

d'isolement

Complémentaires

Complementalies		
Tension du réseau	6001700 V - CA (neutre distribué) 4401000 V - CA (neutre non distribué) 3451000 V - CC	
Impédance moyenne	400 kOhm	
A distance max	IM20: 3 m	
Poids du produit	0,2 kg	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	