



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM400-1700
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Application	Réseaux étendus
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM400 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM400L dispositif de contrôle d'isolement

Complémentaires

Tension du réseau	830...1700 V - CA (neutre distribué) 480...1000 V - CA (neutre non distribué) 480...1000 V - CC
Impédance moyenne	400 kOhm
A distance max	IM400: 3 m
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Poids du produit	0,2 kg
Largeur	71 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67,5 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.