



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM400-1700C
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension
Application	Photovoltaïque Réseaux étendus
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM400C dispositif de contrôle d'isolement

Complémentaires

Tension du réseau	830...1700 V - CA (neutre distribué) 480...1000 V - CA (neutre non distribué) 480...1000 V - CC
Impédance moyenne	400 kOhm
A distance max	IM400C: 3 m
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Finition de la surface	Revêtu
Poids du produit	0,2 kg
Largeur	71 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67,5 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie