



Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Nom du produit	Vigilohm MFL
Type de produit ou équipement	Sonde
Diamètre	82 mm
Courant nominal (In)	1000 A 2000 A 3000 A

Complémentaires

Courant de mesure	1...3600 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
Type d'entrée analogique	Courant configurable 1...10 A (1000 A) +/- 2,5 % Courant configurable 10...300 A (1000 A) erreur phase 2,5° +/- 2 % Courant configurable 300...1000 A (1000 A) erreur phase 1° +/- 1 % Courant configurable 100...500 A (2000 A) erreur phase 1° +/- 1,5 % Courant configurable 500...1000 A (2000 A) erreur phase 1° +/- 1 % Courant configurable 1000...2000 A (2000 A) erreur phase 0,7° +/- 0,75 % Courant configurable 500...1000 A (3000 A) erreur phase 1° +/- 1 % Courant configurable 1000...2000 A (3000 A) erreur phase 0,7° +/- 0,75 % 2000...3600 A (3000 A) erreur phase 0,5° +/- 0,5 %
Poids du produit	1900 g
Hauteur	334 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	52 mm
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Environnement

Tension d'isolement	600 V III 2
Normes	CEI 61010-1: 2010 EN 61326: 1998 (CEM)
Humidité relative	0...85 % à 31 °C sans condensation

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui