



Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Nom du produit	Vigilohm MFL
Type de produit ou équipement	Sonde
Diamètre	15 mm
Courant nominal (In)	200 A

Complémentaires

Courant de mesure	0,5...250 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
Type d'entrée analogique	Courant 0,5...10 A +/- 3 % Courant 10...50 A erreur phase 3° +/- 2 % Courant 50...200 A erreur phase 2° +/- 1 %
Poids du produit	165 g
Hauteur	102 mm
Largeur	42,5 mm
Profondeur	23 mm
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C

Environnement

Tension d'isolement	600 V III 2
Normes	CEI 61010-1: 2010 EN 61326: 1998 (CEM)
Humidité relative	15...85 % à 31 °C sans condensation

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.