



Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Nom du produit	Vigilohm MFL
Type de produit ou équipement	Sonde
Diamètre	54 mm
Courant nominal (In)	1000 A

Complémentaires

Courant de mesure	1...1200 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
Type d'entrée analogique	Courant 1...20 A +/- 3 % Courant 20...50 A erreur phase 3° +/- 1,5 % Courant 50...500 A erreur phase 0,7° +/- 1 % Courant 500...1200 A erreur phase 0,5° +/- 0,5 %
Poids du produit	650 g
Hauteur	225 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	31 mm
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Environnement

Tension d'isolement	600 V III 2
Normes	CEI 61010-1: 2010 EN 61326: 1998 (CEM)
Humidité relative	15...85 % à 31 °C sans condensation

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui