



Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Traceur de fil multifonction
Alimentation	Récepteur 4 pile 1,5 V LR41/SR41 Transmetteur 2 pile 1,5 V AAA

Complémentaires

Composition de l'appareil	Émetteur - générer une tonalité distincte en filaire Récepteur - prendre le ton
Signalisation locale	DEL en fonctionnement
Langue utilisateur	Espagnol Allemand Polonais Hongrois Portugais Français
Hauteur	183 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	46 mm
Poids du produit	220 g avec batterie

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.