



Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Détecteur d'humidité
Alimentation	4 pile LR44

Complémentaires

Type d'afficheur	Afficheur LCD Voyant DEL
Fonction signalisation	Batterie faible
Fonctions disponibles	Échange unité de température (°C/°F) Mise hors tension automatique
Plage de mesure	Bois: 6...60 % Matériau de construction: 0,2...2,9 %
Langue utilisateur	Hongrois Espagnol Allemand Polonais Français
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	16 mm
Poids du produit	41 g avec batterie

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-0...37 °C 0...40 °C
--	-------------------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui