



Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	PROchantier
Nom du produit	Thorsman cable reel Professional
Type de produit ou équipement	Rallonge enrouleur de câble
Application	Alimentation externe
Tension assignée de service (Us)	230 V
Courant nominal (In)	13 A
Nombre de prises d'alimentation	4
Nuance de la couleur	Vert/noir

Complémentaires

Norme de prise	CEE 7/5
Écart-type de sortie	Français
Longueur de câble	40 m
Section de câble	1,5 mm ²
Type de câble	H07RN-F3G1.5
Hauteur	355 mm
Largeur	439 mm
Profondeur	226 mm
Poids du produit	9,56 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP44
Tenue aux chocs (IK)	IK08

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie