



### Principales

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produit              | Multifix                             |
| Nom du produit                | Multifix Air                         |
| Type de produit ou équipement | Boîtier d'appareil                   |
| Application                   | Pour installation sans échange d'air |

### Complémentaires

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Fonctions disponibles        | Système anti-rotation           |
| Nombre de postes             | 1 poste                         |
| Mode de fixation             | Avec vis fournie                |
| Matière                      | PP/TPE                          |
| Tenue mécanique              | Étanche à l'air<br>Tenue au feu |
| Nuance de la couleur         | Vert (NCS S 2070-G80Y)          |
| Entrée de câble              | 4 prédécoupes                   |
| Entraxe                      | 71 mm                           |
| Diamètre/profondeur du foret | 67 mm 40 mm                     |
| Distance entre supports      | 60 mm                           |
| Hauteur                      | 71 mm                           |
| Largeur                      | 71 mm                           |
| Profondeur                   | 39 mm                           |

### Environnement

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré de protection (IP)               | IP40       |
| Tenue au feu                           | 850 °C     |
| Normes                                 | EN 60670-1 |

### Durabilité de l'offre

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                   | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                      | Oui                                                                                                  |
| Sustainable packaging             | Yes                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                 |