



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Kit boîte d'encastrement
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Prise DCL IPX4 Couvercle encastré Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise d'éclairage avec douille E27

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matière	PP/TPE ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC/ABS
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

