



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	320 mm²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 20,2 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance à la compression	1,25 N
Matière	Plastique
Quantité du lot	51 m
Température ambiante de fonctionnement	-45...120 °C
Normes	CEI 61386 NF F 16-101 CEI 60754-1 NF F 16-102 CEI 60754-2 EN 50267-2-1 EN 50267-2-2

Environnement

Degré de protection IP	IP41 avec kit de juxtaposition
Tenue aux chocs (IK)	IK10
Certifications du produit	NF[RETURN]CSTB
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme	M2
Niveau ou classe	F1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises