



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	196 mm ²
Diamètre	Externe: 20 mm Interne: 15,8 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)

Complémentaires

Quantité du lot	50 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-45...120 °C
Matière	Plastique
Normes	NF F 16-101 EN 50267-2-2 CEI 60754-2 CEI 61386 NF F 16-102 EN 50267-2-1 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK10
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme	M2
Niveau ou classe	F1
Certifications du produit	CSTB[RETURN]NF

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.