



## Principales

Gamme de produit	Mureva Tube GT HF
Type de produit ou équipement	Manchon
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Diamètre	Externe: 20 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)

## Complémentaires

Matière	Plastique
Quantité du lot	50 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-45...120 °C
Normes	EN 50267-2-2 CEI 60754-2 CEI 61386 CEI 60754-1 EN 50267-2-1

## Environnement

Degré de protection IP	IP41
Tenue aux chocs (IK)	IK10
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises