



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Application	Installation étanche à l'air
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Prise d'éclairage avec douille E27 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise DCL IPX4 Kit de suspension Crochet
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PA (polyamide) 6.6 Acier
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 entrée défonçable tube de 16...20 mm 2 entrée défonçable tube de 20...25 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

