



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Kit boîte d'encastrement
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Prise DCL IPX4 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise d'éclairage avec douille E27 Couvercle dépassant

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PP/TPE PC/ABS
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 16...20 mm 2 prédécoupes tube de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--