IMT35915

Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste





Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtes d'encastrement
Présentation du produit	Sans couvercle

Complémentaires

Nombre de postes	1 poste	1 poste	
Mode de fixation	Par vis et griffes		
Nuance de la couleur	Blanc polaire		
Entrée de câble	2 entrée défonçable diamètre : 16 mm 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm		
Hauteur	67 mm		
Largeur	67 mm		
Profondeur	50 mm		
Diamètre	67 mm		

Environnement

Environment			
Degré de protection IP	IP20		

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	[™] Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Sustainable packaging	Yes	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
Profil de circularité	té Pas d'opérations particulières de recyclage requises	