



Principales

Gamme de produit	Thorsman Glands
Type de produit	Presse-étoupe de sécurité
Couleur	Rouge (RAL 3000)
Quantité par emballage	Lot de 20

Complémentaires

Matière	PA6
Filetage ISO	M20
Diamètre extérieur du câble	6...12 mm

Environnement

Classe IP	IP68
Température du fil incandescent	960 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises