



Principales

Gamme de produit	Thorsman TET
Type de produit	Passe-câble
Couleur	Gris
Quantité par emballage	Lot de 50

Complémentaires

Matière	EPDM
Filetage ISO	M12
Diamètre extérieur du câble	3...5 mm
Diamètre de perçage	12,5 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	21 mm
Longueur	21 mm

Environnement

Classe IP	IP67
-----------	------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui