



### Principales

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Gamme de produit       | Thorsman TET |
| Type de produit        | Passe-câble  |
| Couleur                | Gris         |
| Quantité par emballage | Lot de 25    |

### Complémentaires

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Matière                     | EPDM       |
| Filetage ISO                | M40        |
| Diamètre extérieur du câble | 20...26 mm |
| Diamètre de perçage         | 40,7 mm    |
| Hauteur                     | 30 mm      |
| Largeur                     | 60 mm      |
| Longueur                    | 60 mm      |

### Environnement

|           |      |
|-----------|------|
| Classe IP | IP67 |
|-----------|------|

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |