



Principales

Gamme de produit	Thorsman TET
Type de produit	Passe-câble
Couleur	Gris
Quantité par emballage	Lot de 50

Complémentaires

Matière	EPDM
Diamètre extérieur du câble	14...20 mm
Diamètre de perçage	29 mm
Hauteur	25 mm
Largeur	34 mm
Longueur	34 mm

Environnement

Classe IP	IP67
-----------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises