



### Principales

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Gamme de produit       | Thorsman    |
| Gamme de produit       | Thorsman    |
| Type de produit        | Serre-câble |
| Couleur                | Naturel     |
| Quantité par emballage | Lot de 100  |

### Complémentaires

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Diamètre de serrage minimum | 3 mm                             |
| Diamètre de serrage maximum | 27 mm                            |
| Conditions d'utilisation    | Intérieur                        |
| Résistance à la déchirure   | Résistance à l'arrachement: 80 N |
| Matière                     | PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé  |
| Longueur                    | 120 mm                           |
| Largeur                     | 2,5 mm                           |
| Poids du produit            | 0,031 kg                         |
| Segment de marché           | Petit commerce                   |

### Environnement

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement        | Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5 |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2                              |
| Température ambiante de fonctionnement | -40...85 °C                                                           |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>         |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |