



Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Noir
Quantité par emballage	Lot de 20

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	3,5 mm
Diamètre de serrage maximum	106,7 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 230 N
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Longueur	380 mm
Largeur	4,8 mm
Epaisseur	1,3 mm
Poids du produit	0,227 kg
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises