



### Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit	Base auto-adhésive
Couleur	Transparent
Quantité par emballage	100 pièces

### Complémentaires

Destination du produit	Pour largeur de collier de 4,8 mm maximum
Conditions d'utilisation	Intérieur
Mode de fixation	Adhésif
Matière	PA (polyamide) 6.6
Hauteur	28,0 mm
Largeur	28,0 mm
Profondeur	6,4 mm

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu 30 s conforming to EN 62275
Tenue à la flamme	Auto-extinguible
Température ambiante de fonctionnement	-30...85 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.