



Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit	Collier d'identification
Couleur	Transparent
Quantité par emballage	100 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage maximum	22 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur
Matière	PA (polyamide) 6.6
Taille de l'étiquette	28 x 7 mm
Longueur	100 mm
Largeur	2,5 mm
Poids du produit	0,001 kg

Environnement

Tenue au feu	/ 30 s se conformer à EN 62275
Caractéristique d'environnement	Résistance au feu 30 s conforming to EN 62275
Tenue à la flamme	Auto-extinguible
Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.