



## Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Worklights
Type de produit ou équipement	Lampe de chantier
Application	Éclairage
Source lumineuse	LED 35 W

## Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	220...240 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Puissance d'emploi en W	35 W
Tension de sortie	5 V, 2,4 A
Type de prise	2P
Type de pile	0,26 Ah x LiFePO4 14,8 V 8 H 8 h
Prise standard	Schuko
Flux lumineux	4000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	R <sub>a</sub> =80
Température de couleur	4000 K
Matière du boîtier	PC + caoutchouc
Hauteur	270 mm
Largeur	260 mm
Profondeur	105,7 mm
Poids du produit	2,8 kg

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP54
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

---

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

---

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

---