



Principales

Gamme de produit	Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement	Conduit flexible
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	1134 mm²
Diamètre	Interne: 38 mm Externe: 50 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	25 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	25 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	CEI 61034 CEI 60754-1 EN 50267-2-2 EN 50267-2-1 CEI 61386 CEI 60754-2 EN 50268

Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises