



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Section nominale	572 mm²
Diamètre	Externe: 32 mm Interne: 27 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	57 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	EN 50267-2-1 CEI 60754-1 CEI 60754-2 EN 50267-2-2 CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises