



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	1541 mm ²
Diamètre	Externe: 50 mm Interne: 44,3 mm
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	3 m

Complémentaires

Force de traction	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	12 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme