



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Section nominale	2577 mm ²
Diamètre	Interne: 57,3 mm Externe: 63 mm
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	9 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme