



### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva                             |
| Type de produit ou équipement | Conduit rigide                     |
| Forme                         | Tulipé                             |
| Fonctions disponibles         | Fonction GT                        |
| Emplacement de montage        | À l'extérieur<br>Intérieur         |
| Section nominale              | 359 mm²                            |
| Diamètre                      | Externe: 25 mm<br>Interne: 21,4 mm |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7035)                    |
| Longueur                      | 2 m                                |

### Complémentaires

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Résistance à la compression            | 750 N                        |
| Matière                                | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Quantité du lot                        | 34 m                         |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                   |
| Normes                                 | CEI 61386                    |

### Environnement

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tenue aux chocs (IK)            | IK07                      |
| Certifications du produit       | NF                        |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |