



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Section nominale	133 mm²
Diamètre	Externe: 16 mm Interne: 13 mm
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Quantité du lot	100 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Certifications du produit	NF

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises