



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Compatibilité de gamme	Mureva TUBE Mureva
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Diamètre	Interne: 13 mm Externe: 16 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur	3000 mm

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Résistance à la compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	75 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme