



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Compatibilité de gamme	Mureva TUBE Mureva
Forme	Tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Diamètre	Interne: 21,4 mm Externe: 25 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur	3000 mm

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Résistance à la compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	51 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises