



Principales

Gamme de produit	Mureva
Nom du produit	Mureva Tube GT
Type de produit ou équipement	Coude
Application	Coude et assemblage en T
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 21,4 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Quantité du lot	20 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Certifications du produit	NF

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.