## ISM20130

# OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m

### **Principales**

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

### Complémentaires

Couleur	Naturel	
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm	
Matière	Aluminium anodisé	
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1	
Hauteur	2150 mm	
Profondeur	89 mm	
Largeur	68 mm	

### Environnement

Température de fonctionnement	-2560 °C
Degré de protection (IP)	IP30

#### Durabilité de l'offre

Reprise	Pas d'opérations particulières de recyclage requises  No
Profil Économie Circulaire	Dec d'agération particulières de requises
Règlement RoHS chinois	Al
Informations d'exemption RoHS	
Sans mercure	Oui
Sans métaux lourds toxiques	Oui
	européenne RoHS) 🗗 Déclaration RoHS UE
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Numéro SCIP	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non