



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Type de produit	Kit de montage
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Destination du produit	Boite de service 3 modules
Composition de l'appareil	Vis Support Profil
Mode de fixation	Par vis
Matière du produit	Aluminium anodisé naturel
Longueur	195 mm
Hauteur	8 mm
Largeur	37 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 1084-1 CEI 1084-2-4 SS 424 10 32 :1989
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui