

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20806

OptiLine 45 et 70 - conduit flexible
Ø55x2000mm - gris - au mètre linéaire



Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Flexible

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Nuance de la couleur	Aluminium métallique
Quantité du lot	2 m
Compatibilité produit	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Matière	Polyuréthane
Hauteur	2000 mm
Diamètre	55 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises