



Principales

Gamme de produit	Thorsman Glands
Type de produit	Presse-étoupe
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	Lot de 10

Complémentaires

Matière	PA6
Filetage ISO	M25
Diamètre extérieur du câble	11...17 mm

Environnement

Classe IP	IP68
Température de fonctionnement	-30...80 °C en permanence -30...150 °C intermittent

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui