



### Principales

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gamme de produit                          | Canalis                                     |
| Nom de l'appareil                         | KBB                                         |
| Compatibilité produit                     | Canalis KBB goulotte jeu de barre 25...40 A |
| Type d'offre                              | Classic                                     |
| Type de produit ou équipement             | Unité d'alimentation                        |
| Matière des barres                        | Aluminium                                   |
| [le] courant assigné d'emploi             | 40 A<br>25 A                                |
| Tension assignée de service (Us)          | 230...400 V                                 |
| Nombre de circuits                        | 1                                           |
| Polarité gaine électrique du jeu de barre | 3L + N + PE<br>L + N + PE                   |
| Type de protection                        | Sans protection                             |
| Type de commande                          | Sans                                        |
| Couleur                                   | Blanc (RAL 9003)                            |

### Complémentaires

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Équipement inclus      | Cache isolant                                                     |
| Emplacement de montage | Droite                                                            |
| Mode d'installation    | Par clips                                                         |
| Support de montage     | Jeu de barres                                                     |
| Mode de raccordement   | Bornier - Pg 21 - connecteur à vis-étrier pour 10 mm <sup>2</sup> |
| Largeur                | 244 mm                                                            |
| Profondeur             | 75,5 mm                                                           |
| Hauteur                | 75,5 mm                                                           |
| Poids du produit       | 500 g                                                             |
| Normes                 | CEI 61439-6                                                       |

### Environnement

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
|------------------------|------------------------------|

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                |
| Régulation REACH                    | Déclaration REACH                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  Déclaration RoHS UE                        |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS Pour La Chine                       |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui                                                  |
| Profil environnemental              | Profil Environnemental Du Produit                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

|                      |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEEE                 | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC             | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes                                                                                                                                                                     |