



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KN
Type de produit ou équipement	Jonctions électriques et mécaniques
Accessoires associés	KN
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A 160 A
Type d'offre	Pièce de rechange
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application	Distribution de faible puissance
Tension assignée de service (Us)	230 à 500 V
Type de commande	Sans
Nombre de circuits	1
Largeur	200 mm
Profondeur	38 mm
Hauteur	100 mm
Poids du produit	600 g

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 61439-6 CEI 60439-2

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes