



### Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KN
Nom de l'appareil	KNT
Compatibilité produit	Canalis KNT goulotte jeu de barre 40...63 A
Type de produit ou équipement	Unité d'alimentation
Matière des barres	Aluminium
[le] courant assigné d'emploi	63 A
Tension assignée de service (Us)	230 à 500 V
Nombre de circuits	1
Type de protection	Sans protection
Type de commande	Contrôle à distance
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Complémentaires

Équipement inclus	Cache isolant
Emplacement de montage	Central
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Jeu de barres
Mode de raccordement	Bornier pour 16 mm <sup>2</sup> souple Bornier pour 25 mm <sup>2</sup> rigide
Largeur	535 mm
Profondeur	71 mm
Hauteur	92 mm
Poids du produit	1,47 kg
Normes	CEI 61439-6

### Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes