



Principales

Type de produit ou équipement	Cache-borne
Description des pôles	4P
Quantité du lot	Lot de 8

Complémentaires

Hauteur	50 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	35 mm
Poids du produit	0,085 kg
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Compatibilité de gamme	TeSys G
Accessoires associés	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800

Environnement

Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes