



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Connecteur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	≤ 600 V 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A
Tension de tenue à fréquence de courte durée	3 kV 1 minute
Nombre de broches	3
Quantité du lot	Lot de 1
Mode de raccordement	Télécommande: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - cable stiffness: multibrin torsadé rigide sans embout Télécommande: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - cable stiffness: souple avec embout Télécommande: push-in 2 0,5...1,0 mm ² avec embout
Hauteur	15 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	26 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Normes	EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes