



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Verrouillage mécanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
Type de verrouillage	Mécanique
Compatibilité de gamme	TeSys Giga
Accessoires associés	LC1G115...500 LC1G205...475
Description des pôles	3P 4P
Type de circuit électrique	Inverseur Étoile-triangle Inverseur

### Complémentaires

Hauteur	50 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	120 mm
Poids du produit	0,25 kg

### Environnement

Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes