



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Verrouillage mécanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
Type de verrouillage	Mécanique
Compatibilité de gamme	TeSys Giga
Accessoires associés	LC1G630...800 LC1G620
Description des pôles	3P
Type de circuit électrique	Inverseur Étoile-triangle Inverseur

Complémentaires

Hauteur	50 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	120 mm
Poids du produit	0,25 kg

Environnement

Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Certifications du produit	schéma CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA RO-MR by DNV-GL

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie