



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Module de fonction

Complémentaires

Emplacement de montage	Haut
Fonction principale disponible	Alarme distante
Contacts auxiliaires	1 "F"
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
"Pas" de raccordement	5,08 mm
Hauteur	91,5 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	50 mm
Poids du produit	0,1 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Normes	EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes