



Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys G
Nom de l'appareil	LA9G
Type de produit ou équipement	Platine
Accessoires associés	LC1G115...225 LC1G205...245
Application	Installation rétrofit

Complémentaires

Hauteur	186 mm
Largeur	106 mm
Profondeur	41 mm
Poids du produit	0,53 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes