



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Arrêt électrique à distance
Nom de l'appareil	LAD
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire électrique
Accessoires associés	LR3D313 à LR3D365 LRD1313...LRD365 LRD01...35 LR3D01...D35 LR9G
[Uc] tension circuit de commande	220/230 V CA 50/60 Hz 220/230 V cc

Complémentaires

Puissance d'appel maximale en VA	100 VA
Consommation moyenne à l'appel en W	0...100 W
Poids du produit	0,09 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.