



Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou équipement	Cavalier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion Pièce détachée
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Accessoires associés	Borne
Application	Pour connecter un autre bornier
Courant nominal (In)	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
Couleur	Jaune

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
--	-------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes